

FISSAGGIO PRETAGLIATO AUTOADESIVO



Peso	Spessore Accoppiamento	Temperatura D'esercizio	Art.
0.17 g/cm ²	5,8 mm	da -29 a + 70 °C	F3894 809 12

Modalità d'uso:

- Le superfici devono essere prive di polvere, grasso, particelle libere e umidità
- La temperatura di applicazione non deve essere inferiore ai 20°C. Togliere il Liner dalla parte dell'adesivo e incollare il nastro sulla superficie esercitando pressione costante per qualche minuto.
- Non caricare il nastro per ca. 2 ore
- Per dividere le due parti (staccare una parte) sollevare da un lato una parte della chiusura

ATTENZIONE!

Non adatto per Polietilene, Polipropilene, tessuti, cuoio, pelle, gomma.
Prima dell'utilizzo verificare la compatibilità della superficie da incollare.

- Autoadesivo acrilico trasparente VHB 3M
- Fissaggio rimovibile di oggetti di varia natura p.es. Telepass, telefoni cellulari, rivestimenti, pannelli protezioni, cartelli, cassette pronto soccorso, ecc.
- Ottima adesione su metallo, plastica, vetro, vernice, legno, cemento pitturato
- Non necessita della parte femmina perché si chiude su se stesso

ATTENZIONE!

Non adatto per Polietilene, Polipropilene, tessuti, cuoio, pelle, gomma.

Prima dell'utilizzo verificare la compatibilità della superficie da incollare.

