

SPAZZOLE PER SATINATRICI OTTONE



- Fili in ottone, \varnothing 0,27 mm
- Elevata rigidità e durezza.
- Foro 19 mm e scanalatura per linguetta d'incastro da 6 mm
- Uso con rotazione destrorsa.
- Per la rimozione di ruggine, incrostazioni, strati di ossido e vernici.
- Per realizzare sul legno il tipico effetto rustico.

\varnothing	Spessore	\varnothing Foro Interno	Max Giri/Min	Art.
100 mm	70 mm	19 mm	6000	F3672 977 70

Modalità d'uso:

- Una eccessiva pressione provoca un'usura anomala delle spazzole, e consigliabile una pressione limitata d'esercizio.
- Se il materiale asportato non è sufficiente, si consiglia di non aumentare la pressione d'esercizio, ma di ripetere l'operazione.
- L'uso delle spazzole permette l'operazione della pulizia rapida e verificabile.
- La versatilità del prodotto lo rende idoneo per molteplici materiali quali: acciaio inox, acciaio, legno e metalli non ferrosi.