

## RUOTE PER SATINATRICI MEDIA INCISIONE



- Tela abrasiva al Corindone e Nylon.
- Legante resina fenolica.
- Per opacizzare e satinare superfici a media incisione.
- Per rimuovere piccole rigature e strati di ossido (esclusa la ruggine).
- Foro 19 mm e scanalatura per linguetta d'incastro da 6 mm
- Velocità d'uso max. 6000 g/min.
- Uso con rotazione destrorsa.

Ø	Spessore	Ø Foro Interno	Grana	Art.
100 mm	100 mm	19 mm	100	<b>F3672 910 80</b>
100 mm	100 mm	19 mm	180	<b>F3672 910 150</b>

### Modalità d'uso:

- Con un alto numero di giri la grana grossa agisce più finemente, mentre con un numero di giri basso la grana fine agisce più grossolanamente.
- Una eccessiva pressione provoca un'usura anomala delle ruote lamellari, e consigliabile una pressione limitata d'esercizio.
- Se il materiale asportato non è sufficiente, si consiglia di non aumentare la pressione d'esercizio ma di usare una grana più grossa.
- L'uso delle ruote lamellari permettono l'operazione della satinatura rapida e verificabile.
- La versatilità del prodotto lo rende idoneo per molteplici materiali quali: acciaio inox, acciaio, ghisa malleabile, metalli non ferrosi.