

## FISSAGGIO PRETAGLIATO AUTOADESIVO



Peso	Spessore Accoppiamento	Temperatura D'esercizio	Art.
0.17 g/cm <sup>2</sup>	5,8 mm	da -29 a + 70 °c	<b>F3894 809 12</b>

### Modalità d'uso:

- Le superfici devono essere prive di polvere, grasso, particelle libere e umidità
- La temperatura di applicazione non deve essere inferiore ai 20°C. Togliere il Liner dalla parte dell'adesivo e incollare il nastro sulla superficie esercitando pressione costante per qualche minuto.
- Non caricare il nastro per ca. 2 ore
- Per dividere le due parti (staccare una parte) sollevare da un lato una parte della chiusura

### ATTENZIONE!

Non adatto per Polietilene, Polipropilene, tessuti, cuoio, pelle, gomma.

Prima dell'utilizzo verificare la compatibilità della superficie da incollare.

- Autoadesivo acrilico trasparente VHB 3M
- Fissaggio rimovibile di oggetti di varia natura p.es. Telepass, telefoni cellulari, rivestimenti, pannelli protezioni, cartelli, cassette pronto soccorso, ecc.
- Ottima adesione su metallo, plastica, vetro, vernice, legno, cemento pitturato
- Non necessita della parte femmina perché si chiude su se stesso

### ATTENZIONE!

Non adatto per Polietilene, Polipropilene, tessuti, cuoio, pelle, gomma.

Prima dell'utilizzo verificare la compatibilità della superficie da incollare.

